

Apeos C325 z / C325 dw
ApeosPrint C325 dw



Nhỏ gọn đáng kinh ngạc



Nhỏ gọn kinh ngạc nhưng đáng tin cậy

- Tuổi thọ máy lên đến 100.000 trang
- Độ tin cậy tối đa với ít bộ phận cơ khí hơn

Chất lượng in xuất sắc

- Phục vụ nhu cầu in ấn đa dạng từ văn phòng đến cửa hàng
- Nét màu sắc phong phú với đầu in LED và IReCT*
- Mực EA-Eco cho văn bản và những dòng kẻ mịn
- Công nghệ nâng cao hình ảnh tái tạo các đường chéo mượt mà

* Image Registration Control Technology



Kích thước nhỏ gọn hơn **40%**

Bảo mật thông tin quan trọng

- Ngăn chặn rò rỉ thông tin với In bảo mật
- Hỗ trợ SMBv3 / TLS1.3 để liên lạc bảo mật
- Kết nối mạng LAN không dây với WPA-Enterprise
- Mật khẩu bảo vệ cho fax đến
- Nhập lại số fax để tránh lỗi truyền fax

Apeos C325 z/C325 dw và ApeosPrint C325 dw kinh ngạc, chất lượng in màu và đen trắng tuyệt


Thực sự mạnh mẽ

Phù hợp với mọi nơi, cho các quầy dịch vụ, phòng khám và nhiều hơn thế nữa

- Thiết kế nhỏ gọn
- In nhanh: 31 trang/phút trên khổ A4, 41 trang/phút trên khổ A5
- Quét hình 1 lượt, 2 mặt: 45 trang/phút trên giấy đen trắng, 22 trang/phút trên giấy màu
- Xử lý các tài liệu có khối lượng lớn với Bộ nạp bản gốc tự động
- Hộp mực trữ lượng cao
- Quét tệp vào máy tính bàn của bạn, Ổ USB, E-mail, và thư mục dùng chung
- Quét thẻ ID
- Tiết kiệm chi phí và giấy của bạn với tính năng in 2 mặt tự động
- Kiểm soát bảo mật bằng cách tắt kết nối Wi-Fi / NFC tại các quầy dịch vụ hoặc khu vực công cộng

Apeos C325 z/C325 dw

- Máy in A4 đa chức năng
- Bảng điều khiển cảm ứng màu 2.8-inch
- Hỗ trợ Ethernet, USB và Wi-Fi
- Quét hình 1 lượt, 2 mặt, Bộ nạp và đảo bản gốc tự động
- Quét hình vào máy tính, email, thư mục dùng chung
- Sao chụp thẻ ID, in và sao chụp độn trang



In màu A4 31 ppm Wi-Fi

* Chỉ có sẵn cho Apeos C325 z

Apeos C325 z/C325 dw 21 kg



Rộng410 x Sâu430 x Cao366 mm

ApeosPrint C325 dw 17 kg



Rộng410 x Sâu430 x Cao255 mm

ApeosPrint C325 dw

- Máy in A4
- Màn hình tinh thể lỏng 2 dòng (LCD)
- Hỗ trợ Ethernet, USB và Wi-Fi



In màu A4 31 ppm Wi-Fi



Kết nối liền mạch

Kết nối liền mạch với các thiết bị di động cho các tác vụ sao chụp, Fax, In, Quét*¹ bằng cách sử dụng ứng dụng Print Utility*².

- Thiết bị di động có thể được sử dụng làm giao diện người dùng thay thế để kiểm soát hoạt động nhằm giảm tiếp xúc chung.
- Các cài đặt thường xuyên sử dụng có thể được lưu dưới dạng "Yêu thích"
- Gửi fax hoặc email trực tiếp tới các địa chỉ được lưu trữ trong điện thoại thông minh

Ghi chú: Kết nối với máy thông qua môi trường không dây hoặc kết nối Wi-Fi Direct.

*1: Quét tới Thiết bị di động, Email.

*2: Tải xuống miễn phí từ Google Play™ hoặc App Store.




Quản lý và Kiểm soát

Dễ dàng cài đặt và quản lý cho các cửa hàng bán lẻ và văn phòng doanh nghiệp

- Không phức tạp dù có nhiều cài đặt thủ công. Sao chép cấu hình cho việc cài đặt nhiều thiết bị.
- Tiết kiệm thời gian của bạn với tính năng phát hiện máy chủ SMTP trong cài đặt "quét để gửi e-mail", "fax đến email".



- EP-BB light, một dịch vụ được cung cấp miễn phí, hỗ trợ khách hàng cho phép khắc phục sự cố nhanh chóng và quản lý chủ động các vật tư tiêu hao.
- Dịch vụ EP-BB light cho phép sử dụng hiệu quả các thiết bị đa chức năng.



đáp ứng nhu cầu của bạn với độ nhỏ gọn đáng
vời, độ tin cậy và bảo mật cao.

Thông minh và có thể mở rộng

- Bộ nạp bản gốc tự động:**
Quét tài liệu liên tục
- Bảng điều khiển cảm ứng màu 2.8-inch:**
Bảng điều khiển cảm ứng màu trực quan cho phép bạn tìm được ngay thứ bạn muốn trong nháy mắt
- Cổng USB:**
Sử dụng ổ USB của riêng bạn để in/quét trực tiếp
- Khay tay (50 tờ):**
Có thể nạp nhiều loại giấy khác nhau như phong bì và bưu thiếp
- Khay tiêu chuẩn (250 tờ):**
Hỗ trợ nhiều loại và kích cỡ giấy khác nhau
- Khay tùy chọn (250 tờ):**
Trữ lượng giấy tối đa là 550 tờ. Có thể thay đổi đối với nhu cầu in ấn số lượng lớn
- NFC tích hợp:**
Khởi động ứng dụng Print Utility và đặt thiết bị di động của bạn lên thẻ NFC để in/quét
- Wi-Fi Direct:**
Cung cấp chức năng in không dây tích hợp



Bảng điều khiển cảm ứng màu 2.8-inch



Tùy chọn

Tên sản phẩm	Mã Sản Phẩm
Bộ nạp 250 tờ	EL300952

Các vật tư tiêu hao

Tên sản phẩm	Mã Sản Phẩm	Năng suất
Cụm trống mực (YMCK)	CT351282	Tối đa 50.000 tờ* ¹
Hộp mực trữ lượng cao đen	CT203486	Tối đa 6.000 tờ* ²
Hộp mực trữ lượng cao xanh lam	CT203487	Tối đa 4.000 tờ* ²
Hộp mực trữ lượng cao hồng tím	CT203488	Tối đa 4.000 tờ* ²
Hộp mực trữ lượng cao vàng	CT203489	Tối đa 4.000 tờ* ²
Hộp mực trữ lượng chuẩn đen	CT203490	Tối đa 3.000 tờ* ²
Hộp mực trữ lượng chuẩn xanh lam	CT203491	Tối đa 2.000 tờ* ²
Hộp mực trữ lượng chuẩn hồng tím	CT203492	Tối đa 2.000 tờ* ²
Hộp mực trữ lượng chuẩn vàng	CT203493	Tối đa 2.000 tờ* ²
Hộp mực thải	CWAA0980	Tối đa 6.000 tờ* ¹

*1: Số lượng trang in là giá trị tham khảo được tính ở mức trung bình là 3 tờ được in trên giấy A4 LEF, 1 mặt, độ phủ mỗi màu trên ảnh là 5%, tỷ lệ in Màu/Đen trắng là 50 : 50, trong điều kiện sử dụng in liên tục. Số lượng trang in thực tế có thể thay đổi, thấp hơn một nửa giá trị tham khảo, tùy thuộc vào loại giấy, hướng giấy, thiết đặt khay giấy vào/ra, thao tác khởi tạo khi BẬT/TẮT thiết bị, hoạt động điều chỉnh nhằm duy trì chất lượng in và các điều kiện môi trường sử dụng khác.

*2: Giá trị được công bố dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 19798. Số lượng trang in thực tế có thể thay đổi đáng kể so với giá trị được công bố, tùy thuộc vào nội dung in, khổ giấy, loại giấy, điều kiện sử dụng, thao tác khởi tạo khi BẬT/TẮT thiết bị, hoạt động điều chỉnh nhằm duy trì chất lượng in và các điều kiện môi trường sử dụng khác.

